

For all lot code YY-JJJ, YY= Last 2 digits of the year, and JJJ= your consecutive date of the Julian year.

**Notice to users and/or patients in the EU**

Any serious incident that has occurred in relation to the device, should be reported to the manufacturer or the competent authority of the Member State in which the user or patient is established.

**Standards and compliance**

The device complies with the following standards:

IEC/UL/CSA EN 60601-1

IEC/UL/CSA EN 60601-2-21

IEC/UL/CSA EN 60601-2-22

IEC/UL/CSA EN 60601-2-23

IEC/UL/CSA EN 60601-2-24

IEC/UL/CSA EN 60601-2-25

IEC/UL/CSA EN 60601-2-26

IEC/UL/CSA EN 60601-2-27

IEC/UL/CSA EN 60601-2-28

IEC/UL/CSA EN 60601-2-29

IEC/UL/CSA EN 60601-2-30

IEC/UL/CSA EN 60601-2-31

IEC/UL/CSA EN 60601-2-32

IEC/UL/CSA EN 60601-2-33

IEC/UL/CSA EN 60601-2-34

IEC/UL/CSA EN 60601-2-35

IEC/UL/CSA EN 60601-2-36

IEC/UL/CSA EN 60601-2-37

IEC/UL/CSA EN 60601-2-38

IEC/UL/CSA EN 60601-2-39

IEC/UL/CSA EN 60601-2-40

IEC/UL/CSA EN 60601-2-41

IEC/UL/CSA EN 60601-2-42

IEC/UL/CSA EN 60601-2-43

IEC/UL/CSA EN 60601-2-44

IEC/UL/CSA EN 60601-2-45

IEC/UL/CSA EN 60601-2-46

IEC/UL/CSA EN 60601-2-47

IEC/UL/CSA EN 60601-2-48

IEC/UL/CSA EN 60601-2-49

IEC/UL/CSA EN 60601-2-50

IEC/UL/CSA EN 60601-2-51

IEC/UL/CSA EN 60601-2-52

IEC/UL/CSA EN 60601-2-53

IEC/UL/CSA EN 60601-2-54

IEC/UL/CSA EN 60601-2-55

IEC/UL/CSA EN 60601-2-56

IEC/UL/CSA EN 60601-2-57

IEC/UL/CSA EN 60601-2-58

IEC/UL/CSA EN 60601-2-59

IEC/UL/CSA EN 60601-2-60

IEC/UL/CSA EN 60601-2-61

IEC/UL/CSA EN 60601-2-62

IEC/UL/CSA EN 60601-2-63

IEC/UL/CSA EN 60601-2-64

IEC/UL/CSA EN 60601-2-65

IEC/UL/CSA EN 60601-2-66

IEC/UL/CSA EN 60601-2-67

IEC/UL/CSA EN 60601-2-68

IEC/UL/CSA EN 60601-2-69

IEC/UL/CSA EN 60601-2-70

IEC/UL/CSA EN 60601-2-71

IEC/UL/CSA EN 60601-2-72

IEC/UL/CSA EN 60601-2-73

IEC/UL/CSA EN 60601-2-74

IEC/UL/CSA EN 60601-2-75

IEC/UL/CSA EN 60601-2-76

IEC/UL/CSA EN 60601-2-77

IEC/UL/CSA EN 60601-2-78

IEC/UL/CSA EN 60601-2-79

IEC/UL/CSA EN 60601-2-80

IEC/UL/CSA EN 60601-2-81

IEC/UL/CSA EN 60601-2-82

IEC/UL/CSA EN 60601-2-83

IEC/UL/CSA EN 60601-2-84

IEC/UL/CSA EN 60601-2-85

IEC/UL/CSA EN 60601-2-86

IEC/UL/CSA EN 60601-2-87

IEC/UL/CSA EN 60601-2-88

IEC/UL/CSA EN 60601-2-89

IEC/UL/CSA EN 60601-2-90

IEC/UL/CSA EN 60601-2-91

IEC/UL/CSA EN 60601-2-92

IEC/UL/CSA EN 60601-2-93

IEC/UL/CSA EN 60601-2-94

IEC/UL/CSA EN 60601-2-95

IEC/UL/CSA EN 60601-2-96

IEC/UL/CSA EN 60601-2-97

IEC/UL/CSA EN 60601-2-98

IEC/UL/CSA EN 60601-2-99

IEC/UL/CSA EN 60601-2-100

IEC/UL/CSA EN 60601-2-101

IEC/UL/CSA EN 60601-2-102

IEC/UL/CSA EN 60601-2-103

IEC/UL/CSA EN 60601-2-104

IEC/UL/CSA EN 60601-2-105

IEC/UL/CSA EN 60601-2-106

IEC/UL/CSA EN 60601-2-107

IEC/UL/CSA EN 60601-2-108

IEC/UL/CSA EN 60601-2-109

IEC/UL/CSA EN 60601-2-110

IEC/UL/CSA EN 60601-2-111

IEC/UL/CSA EN 60601-2-112

IEC/UL/CSA EN 60601-2-113

IEC/UL/CSA EN 60601-2-114

IEC/UL/CSA EN 60601-2-115

IEC/UL/CSA EN 60601-2-116

IEC/UL/CSA EN 60601-2-117

IEC/UL/CSA EN 60601-2-118

IEC/UL/CSA EN 60601-2-119

IEC/UL/CSA EN 60601-2-120

IEC/UL/CSA EN 60601-2-121

IEC/UL/CSA EN 60601-2-122

IEC/UL/CSA EN 60601-2-123

IEC/UL/CSA EN 60601-2-124

IEC/UL/CSA EN 60601-2-125

IEC/UL/CSA EN 60601-2-126

IEC/UL/CSA EN 60601-2-127

IEC/UL/CSA EN 60601-2-128

IEC/UL/CSA EN 60601-2-129

IEC/UL/CSA EN 60601-2-130

IEC/UL/CSA EN 60601-2-131

IEC/UL/CSA EN 60601-2-132

IEC/UL/CSA EN 60601-2-133

IEC/UL/CSA EN 60601-2-134

IEC/UL/CSA EN 60601-2-135

IEC/UL/CSA EN 60601-2-136

IEC/UL/CSA EN 60601-2-137

IEC/UL/CSA EN 60601-2-138

IEC/UL/CSA EN 60601-2-139

IEC/UL/CSA EN 60601-2-140

IEC/UL/CSA EN 60601-2-141

IEC/UL/CSA EN 60601-2-142

IEC/UL/CSA EN 60601-2-143

IEC/UL/CSA EN 60601-2-144

IEC/UL/CSA EN 60601-2-145

IEC/UL/CSA EN 60601-2-146

IEC/UL/CSA EN 60601-2-147

IEC/UL/CSA EN 60601-2-148

IEC/UL/CSA EN 60601-2-149

IEC/UL/CSA EN 60601-2-150

IEC/UL/CSA EN 60601-2-151

IEC/UL/CSA EN 60601-2-152

IEC/UL/CSA EN 60601-2-153

IEC/UL/CSA EN 60601-2-154

IEC/UL/CSA EN 60601-2-155

IEC/UL/CSA EN 60601-2-156

IEC/UL/CSA EN 60601-2-157

IEC/UL/CSA EN 60601-2-158

IEC/UL/CSA EN 60601-2-159

IEC/UL/CSA EN 60601-2-160

IEC/UL/CSA EN 60601-2-161

IEC/UL/CSA EN 60601-2-162

IEC/UL/CSA EN 60601-2-163

IEC/UL/CSA EN 60601-2-164

IEC/UL/CSA EN 60601-2-165

IEC/UL/CSA EN 60601-2-166

IEC/UL/CSA EN 60601-2-167

IEC/UL/CSA EN 60601-2-168

IEC/UL/CSA EN 60601-2-169

IEC/UL/CSA EN 60601-2-170

IEC/UL/CSA EN 60601-2-171

IEC/UL/CSA EN 60601-2-172

IEC/UL/CSA EN 60601-2-173

IEC/UL/CSA EN 60601-2-174

IEC/UL/CSA EN 60601-2-175

IEC/UL/CSA EN 60601-2-176

IEC/UL/CSA EN 60601-2-177

IEC/UL/CSA EN 60601-2-178

IEC/UL/CSA EN 60601-2-179

IEC/UL/CSA EN 60601-2-180

IEC/UL/CSA EN 60601-2-181

IEC/UL/CSA EN 60601-2-182

IEC/UL/CSA EN 60601-2-183

IEC/UL/CSA EN 60601-2-184

IEC/UL/CSA EN 60601-2-185

IEC/UL/CSA EN 60601-2-186

IEC/UL/CSA EN 60601-2-187

IEC/UL/CSA EN 60601-2-188

IEC/UL/CSA EN 60601-2-189

IEC/UL/CSA EN 60601-2-190

IEC/UL/CSA EN 60601-2-191

IEC/UL/CSA EN 60601-2-192

IEC/UL/CSA EN 60601-2-193

IEC/UL/CSA EN 60601-2-194

IEC/UL/CSA EN 60601-2-195

IEC/UL/CSA EN 60601-2-196

IEC/UL/CSA EN 60601-2-197

IEC/UL/CSA EN 60601-2-198

IEC/UL/CSA EN 60601-2-199

IEC/UL/CSA EN 60601-2-200

IEC/UL/CSA EN 60601-2-201

IEC/UL/CSA EN 60601-2-202

IEC/UL/CSA EN 60601-2-203

IEC/UL/CSA EN 60601-2-204

IEC/UL/CSA EN 60601-2-205

IEC/UL/CSA EN 60601-2-206

IEC/UL/CSA EN 60601-2-207

IEC/UL/CSA EN 60601-2-208

IEC/UL/CSA EN 60601-2-209

IEC/UL/CSA EN 60601-2-210

IEC/UL/CSA EN 60601-2-211

IEC/UL/CSA EN 60601-2-212

IEC/UL/CSA EN 60601-2-213

IEC/UL/CSA EN 60601-2-214

IEC/UL/CSA EN 60601-2-215

IEC/UL/CSA EN 60601-2-216

IEC/UL/CSA EN 60601-2-217

IEC/UL/CSA EN 60601-2-218

IEC/UL/CSA EN 60601-2-219

IEC/UL/CSA EN 60601-2-220

IEC/UL/CSA EN 60601-2-221

IEC/UL/CSA EN 60601-2-222

IEC/UL/CSA EN 60601-2-223

IEC/UL/CSA EN 60601-2-224

IEC/UL/CSA EN 60601-2-225

IEC/UL/CSA EN 60601-2-226

IEC/UL/CSA EN 60601-2-227

IEC/UL/CSA EN 60601-2-228

IEC/UL/CSA EN 60601-2-229

IEC/UL/CSA EN 60601-2-230

IEC/UL/CSA EN 60601-2-231

IEC/UL/CSA EN 60601-2-232

IEC/UL/CSA EN 60601-2-233

IEC/UL/CSA EN 60601-2-234

IEC/UL/CSA EN 60601-2-235

IEC/UL/CSA EN 60601-2-236

IEC/UL/CSA EN 60601-2-237

IEC/UL/CSA EN 60601-2-238

IEC/UL/CSA EN 60601-2-239

IEC/UL/CSA EN 60601-2-240

IEC/UL/CSA EN 60601-2-241

IEC/UL/CSA EN 60601-2-242

IEC/UL/CSA EN 60601-2-243

IEC/UL/CSA EN 60601-2-244

IEC/UL/CSA EN 60601-2-245

IEC/UL/CSA EN 60601-2-246

IEC/UL/CSA EN 60601-2-247

IEC/UL/CSA EN 60601-2-248

IEC/UL/CSA EN 60601-2-249

IEC/UL/CSA EN 60601-2-250

IEC/UL/CSA EN 60601-2-251

IEC/UL/CSA EN 60601-2-252

IEC/UL/CSA EN 60601-2-253

IEC/UL/CSA EN 60601-2-254

IEC/UL/CSA EN 60601-2-255

IEC/UL/CSA EN 60601-2-256

IEC/UL/CSA EN 60601-2-257

IEC/UL/CSA EN 60601-2-258

IEC/UL/CSA EN 60601-2-259

IEC/UL/CSA EN 60601-2-260

IEC/UL/CSA EN 60601-2-261

IEC/UL/CSA EN 60601-2-262

IEC/UL/CSA EN 60601-2-263

IEC/UL/CSA EN 60601-2-264

IEC/UL/CSA EN 60601-2-265

IEC/UL/CSA EN 60601-2-266

IEC/UL/CSA EN 60601-2-267

IEC/UL/CSA EN 60601-2-268

IEC/UL/CSA EN 60601-2-269

IEC/UL/CSA EN 60601-2-270

IEC/UL/CSA EN 60601-2-271

IEC/UL/CSA EN 60601-2-272

IEC/UL/CSA EN 60601-2-273

IEC/UL/CSA EN 60601-2-274

IEC/UL/CSA EN 60601-2-275

IEC/UL/CSA EN 60601-2-276

IEC/UL/CSA EN 60601-2-277

IEC/UL/CSA EN 60601-2-278

IEC/UL/CSA EN 60601-2-279

IEC/UL/CSA EN 60601-2-280

IEC/UL/CSA EN 60601-2-281

IEC/UL/CSA EN 60601-2-282

IEC/UL/CSA EN 60601-2-283

IEC/UL/CSA EN 60601-2-284

IEC/UL/CSA EN 60601-2-285

IEC/UL/CSA EN 60601-2-286

IEC/UL/CSA EN 60601-2-287

IEC/UL/CSA EN 60601-2-288

IEC/UL/CSA EN 60601-2-289

IEC/UL/CSA EN 60601-2-290

IEC/UL/CSA EN 60601-2-291

IEC/UL/CSA EN 60601-2-292

IEC/UL/CSA EN 60601-2-293

IEC/UL/CSA EN 60601-2-294

IEC/UL/CSA EN 60601-2-295

IEC/UL/CSA EN 60601-2-296

IEC/UL/CSA EN 60601-2-297

IEC/UL/CSA EN 60601-2-298

IEC/UL/CSA EN 60601-2-299

IEC/UL/CSA EN 60601-2-300

IEC/UL/CSA EN 60601-2-301

IEC/UL/CSA EN 60601-2-302

IEC/UL/CSA EN 60601-2-303

IEC/UL/CSA EN 60601-2-304

IEC/UL/CSA EN 60601-2-305

IEC/UL/CSA EN 60601-2-306

IEC/UL/CSA EN 60601-2-307

IEC/UL/CSA EN 60601-2-308

IEC/UL/CSA EN 60601-2-309

IEC/UL/CSA EN 60601-2-310

IEC/UL/CSA EN 60601-2-311

IEC/UL/CSA EN 60601-2-312

IEC/UL/CSA EN 60601-2-313

IEC/UL/CSA EN 60601-2-314

IEC/UL/CSA EN 60601-2-315

IEC/UL/CSA EN 60601-2-316

IEC/UL/CSA EN 60601-2

opdagere endringer i vørelsen. Ta kontakt med vedvendingen for teknisk støtte hvis Hillrom viser tredje gener.

#### Kasserin

Bruker må følge alle -føde-, dattistiske-, respirator- og/eller lufte- tilhørighetskrav for ikke å skasse av medisinsk utstyr og tilbehør. Hvis du foretiller trol, må brukeren avstøtte først til kontakten med teknisk statut for vedleiring angående protokoller for sikring.

#### PATENT/PATENTER

hillrom.com/patents. Kan være deaktivert av en eller flere patenter. Se Internett-adressen nedenfor for informasjon om et eksempel av europeiske, amerikanske og andre patenter og patentkandidater.

#### Teknisk støtte hos Hillrom

Hvis du ønsker informasjon om et Hillrom-produkt, kan du kontakte teknisk støtte på hillrom.com/en-us/about-us-locations.

#### Merknad til bruker og/eller patienter

Entreprenører må følge følgende standarder: IEC/UL/CSA/EN 60601-1.

Landspesifikke standarder er inkludert i den aktuelle sanksverklæringen.

#### Parkokide

Hillrom Parkokide YY-JJ: YY=deste to siifrene i årstallet, JJ= degnemmett i det julaanske året.

#### Tilhøver

##### Egenleggspekul

Spesifikum til gjennombruk

REF 54243-U, 2,75 mm REF 54243-U, 3 mm

REF 54243-CLR, 1,75 mm REF 54243-CLR, 2,75 mm

REF 54243-U, 4 mm REF 54243-CLR, 4 mm

REF 54243-U, 4,75 mm REF 54243-CLR, 4,75 mm

REF 24040-U, 5 mm REF 24040-U, 5,5 mm

REF 24040-U, 6 mm REF 24040-U, 6,5 mm

REF 24040-U, 7 mm REF 24040-U, 7,5 mm

REF 24040-U, 8 mm REF 24040-U, 8,5 mm

REF 24040-U, 9 mm REF 24040-U, 9,5 mm

REF 24040-U, 10 mm REF 24040-U, 10,5 mm

REF 24040-U, 11 mm REF 24040-U, 11,5 mm

REF 24040-U, 12 mm REF 24040-U, 12,5 mm

REF 24040-U, 13 mm REF 24040-U, 13,5 mm

REF 24040-U, 14 mm REF 24040-U, 14,5 mm

REF 24040-U, 15 mm REF 24040-U, 15,5 mm

REF 24040-U, 16 mm REF 24040-U, 16,5 mm

REF 24040-U, 17 mm REF 24040-U, 17,5 mm

REF 24040-U, 18 mm REF 24040-U, 18,5 mm

REF 24040-U, 19 mm REF 24040-U, 19,5 mm

REF 24040-U, 20 mm REF 24040-U, 20,5 mm

REF 24040-U, 21 mm REF 24040-U, 21,5 mm

REF 24040-U, 22 mm REF 24040-U, 22,5 mm

REF 24040-U, 23 mm REF 24040-U, 23,5 mm

REF 24040-U, 24 mm REF 24040-U, 24,5 mm

REF 24040-U, 25 mm REF 24040-U, 25,5 mm

REF 24040-U, 26 mm REF 24040-U, 26,5 mm

REF 24040-U, 27 mm REF 24040-U, 27,5 mm

REF 24040-U, 28 mm REF 24040-U, 28,5 mm

REF 24040-U, 29 mm REF 24040-U, 29,5 mm

REF 24040-U, 30 mm REF 24040-U, 30,5 mm

REF 24040-U, 31 mm REF 24040-U, 31,5 mm

REF 24040-U, 32 mm REF 24040-U, 32,5 mm

REF 24040-U, 33 mm REF 24040-U, 33,5 mm

REF 24040-U, 34 mm REF 24040-U, 34,5 mm

REF 24040-U, 35 mm REF 24040-U, 35,5 mm

REF 24040-U, 36 mm REF 24040-U, 36,5 mm

REF 24040-U, 37 mm REF 24040-U, 37,5 mm

REF 24040-U, 38 mm REF 24040-U, 38,5 mm

REF 24040-U, 39 mm REF 24040-U, 39,5 mm

REF 24040-U, 40 mm REF 24040-U, 40,5 mm

REF 24040-U, 41 mm REF 24040-U, 41,5 mm

REF 24040-U, 42 mm REF 24040-U, 42,5 mm

REF 24040-U, 43 mm REF 24040-U, 43,5 mm

REF 24040-U, 44 mm REF 24040-U, 44,5 mm

REF 24040-U, 45 mm REF 24040-U, 45,5 mm

REF 24040-U, 46 mm REF 24040-U, 46,5 mm

REF 24040-U, 47 mm REF 24040-U, 47,5 mm

REF 24040-U, 48 mm REF 24040-U, 48,5 mm

REF 24040-U, 49 mm REF 24040-U, 49,5 mm

REF 24040-U, 50 mm REF 24040-U, 50,5 mm

REF 24040-U, 51 mm REF 24040-U, 51,5 mm

REF 24040-U, 52 mm REF 24040-U, 52,5 mm

REF 24040-U, 53 mm REF 24040-U, 53,5 mm

REF 24040-U, 54 mm REF 24040-U, 54,5 mm

REF 24040-U, 55 mm REF 24040-U, 55,5 mm

REF 24040-U, 56 mm REF 24040-U, 56,5 mm

REF 24040-U, 57 mm REF 24040-U, 57,5 mm

REF 24040-U, 58 mm REF 24040-U, 58,5 mm

REF 24040-U, 59 mm REF 24040-U, 59,5 mm

REF 24040-U, 60 mm REF 24040-U, 60,5 mm

REF 24040-U, 61 mm REF 24040-U, 61,5 mm

REF 24040-U, 62 mm REF 24040-U, 62,5 mm

REF 24040-U, 63 mm REF 24040-U, 63,5 mm

REF 24040-U, 64 mm REF 24040-U, 64,5 mm

REF 24040-U, 65 mm REF 24040-U, 65,5 mm

REF 24040-U, 66 mm REF 24040-U, 66,5 mm

REF 24040-U, 67 mm REF 24040-U, 67,5 mm

REF 24040-U, 68 mm REF 24040-U, 68,5 mm

REF 24040-U, 69 mm REF 24040-U, 69,5 mm

REF 24040-U, 70 mm REF 24040-U, 70,5 mm

REF 24040-U, 71 mm REF 24040-U, 71,5 mm

REF 24040-U, 72 mm REF 24040-U, 72,5 mm

REF 24040-U, 73 mm REF 24040-U, 73,5 mm

REF 24040-U, 74 mm REF 24040-U, 74,5 mm

REF 24040-U, 75 mm REF 24040-U, 75,5 mm

REF 24040-U, 76 mm REF 24040-U, 76,5 mm

REF 24040-U, 77 mm REF 24040-U, 77,5 mm

REF 24040-U, 78 mm REF 24040-U, 78,5 mm

REF 24040-U, 79 mm REF 24040-U, 79,5 mm

REF 24040-U, 80 mm REF 24040-U, 80,5 mm

REF 24040-U, 81 mm REF 24040-U, 81,5 mm

REF 24040-U, 82 mm REF 24040-U, 82,5 mm

REF 24040-U, 83 mm REF 24040-U, 83,5 mm

REF 24040-U, 84 mm REF 24040-U, 84,5 mm

REF 24040-U, 85 mm REF 24040-U, 85,5 mm

REF 24040-U, 86 mm REF 24040-U, 86,5 mm

REF 24040-U, 87 mm REF 24040-U, 87,5 mm

REF 24040-U, 88 mm REF 24040-U, 88,5 mm

REF 24040-U, 89 mm REF 24040-U, 89,5 mm

REF 24040-U, 90 mm REF 24040-U, 90,5 mm

REF 24040-U, 91 mm REF 24040-U, 91,5 mm

REF 24040-U, 92 mm REF 24040-U, 92,5 mm

REF 24040-U, 93 mm REF 24040-U, 93,5 mm

REF 24040-U, 94 mm REF 24040-U, 94,5 mm

REF 24040-U, 95 mm REF 24040-U, 95,5 mm

REF 24040-U, 96 mm REF 24040-U, 96,5 mm

REF 24040-U, 97 mm REF 24040-U, 97,5 mm

REF 24040-U, 98 mm REF 24040-U, 98,5 mm

REF 24040-U, 99 mm REF 24040-U, 99,5 mm

REF 24040-U, 100 mm REF 24040-U, 100,5 mm

REF 24040-U, 101 mm REF 24040-U, 101,5 mm

REF 24040-U, 102 mm REF 24040-U, 102,5 mm

REF 24040-U, 103 mm REF 24040-U, 103,5 mm

REF 24040-U, 104 mm REF 24040-U, 104,5 mm

REF 24040-U, 105 mm REF 24040-U, 105,5 mm

REF 24040-U, 106 mm REF 24040-U, 106,5 mm

REF 24040-U, 107 mm REF 24040-U, 107,5 mm

REF 24040-U, 108 mm REF 24040-U, 108,5 mm

REF 24040-U, 109 mm REF 24040-U, 109,5 mm

REF 24040-U, 110 mm REF 24040-U, 110,5 mm

REF 24040-U, 111 mm REF 24040-U, 111,5 mm

REF 24040-U, 112 mm REF 24040-U, 112,5 mm

REF 24040-U, 113 mm REF 24040-U, 113,5 mm

REF 24040-U, 114 mm REF 24040-U, 114,5 mm

REF 24040-U, 115 mm REF 24040-U, 115,5 mm

REF 24040-U, 116 mm REF 2404